

## Rekomendowane przekroje w zależności od udźwigu i długości widel

Klasa karetki ISO	Nominalny udźwig wózka do ... kg	Środek ciężkości (mm)	Rekomendowany przekrój dla długości widel			
			800 mm - 1.600 mm		1.700 mm - 2.500 mm	
			ISO-A	ISO-B	ISO-A	ISO-B
2	1.800	500	100 x 35 80 x 40	100 x 35 80 x 40	100 x 40	100 x 40 100 x 45
	2.000	500	80 x 40 100 x 40	80 x 40 100 x 40	100 x 45 120 x 40	100 x 50
	2.500	500	100 x 40 100 x 45	100 x 40 120 x 40 120 x 50	125 x 45 100 x 50	100 x 50
3	3.000	500	100 x 45 125 x 45	100 x 50 120 x 50	120 x 50	120 x 50
	3.500	500	125 x 45 100 x 50	100 x 50 120 x 50	140 x 50	150 x 50
	4.000	500	125 x 45 120 x 50 140 x 50	120 x 50 140 x 50	150 x 50	130 x 60
	4.500	500	120 x 50 140 x 50 150 x 50	140 x 50 150 x 50	130 x 60	130 x 60
	5.000	500	140 x 50 150 x 50	150 x 50 130 x 60	130 x 60	150 x 60
4	5.000	600	130 x 60 150 x 60	130 x 60 150 x 60	150 x 60	150 x 65
	6.000	600	130 x 60 150 x 60	150 x 60	150 x 70	150 x 70
	7.000	600	150 x 60 150 x 65	150 x 65	150 x 75	150 x 75
	8.000	600	150 x 65 150 x 70	150 x 70	200 x 70	200 x 70
	9.000	600	150 x 70	150 x 70	200 x 70	200 x 80
	10.000	600	150 x 75	150 x 75	200 x 80	200 x 80
5			na zapytanie			

**Uwaga:**

Inne umieszczenie środka ciężkości ma wpływ na dobór przekroju widel. Proszę pytać o szczegóły!